

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB730-1 Categorie: HB730-1
Sfârâmător de aşchii: XUM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 3,3 mm
Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Rază la colţ	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB730-1
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,3 mm

Sfârâmător de așchii	XUM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire