

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB730-1 Categorie: HB730-1
Sfârâmător de aşchii: XUM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,2 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min

Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 6 mm
Sfârâmător de aşchii	XUM
Aplicația principală	UNI
Categorie	HB730-1
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire