

**Garant****VCGT 050102, Categorie: HB7125-1**

### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 261358 HB7125-1 |
| GTIN               | 4045197941329   |
| Clasa articolului  | 211             |

### Descriere tehnică

|   |                    |
|---|--------------------|
| Categorie                                     | HB7125-1           |
| Avans f                                       | 0,03 - 0,2 mm/rot  |
| Materialul sculei                             | Carbura            |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 180 m/min     |
| Rază la colț                                  | 0,2 mm             |
| Aplicația principală                          | M                  |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,05 - 0,4 mm      |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |
| Sfârșământor de aşchii                        | VF                 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | VCGT 050102        |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 2                                  |
| Toleranță                     | G                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |