

Garant**VCMT 070202, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Clasa articolului	211

Descriere

VCMT 070202 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmtător de aşchii: VF

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmtător de aşchii	VF
Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 180 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm

Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7125-1
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire