

## Recipient basculant cu sistem de derulare, vopsit, Volumul compartimentului: 1200l



### Date comandă

Numărul de comandă	919950 1200
GTIN	2050001937421
Clasa articolului	94B

### Descriere

#### Execuție:

Recipient basculant **pentru substanțe solide** cu poziționare avantajoasă a centrului de greutate a încărcăturii. Permite bascularea la orice înălțime cu ajutorul cablului.

Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular și cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuitor. Siguranța împiedică alunecarea și răsturnarea accidentală.

Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare AxD = 200x80 mm.

#### Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

### Descriere tehnică

Înălțime	1095 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	600 mm
Cu cablu	da
Siguranță la basculare	da

Domeniu de utilizare	pentru substanțe solide
Volumul compartimentului	1200 l
Capacitate portantă	1500 kg
Lățime	1070 mm
Greutate	200 kg
Lungime	1720 mm
Înălțimea muchiilor jgheabului	960 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

## Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450