

Garant

Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizarea vibrațiilor, formă conică, HSK-A 63, Filet M × lungime L1: M12X224

**Date comandă**

Numărul de comandă	307038 M12X224
GTIN	4045197942951
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff. Formă constructivă conică. **Miez cu aparat de măsurare a oscilațiilor, suport cu amortizor de vibrații.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301342, reducție Cod 301344, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură plină pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Lungime activă dimensiune A: 250 mm

Ø găurii D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø exterior D: 40 mm

Lungime utilă L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	40 mm

Filet M	M12×224
Lungime utilă L ₁	224 mm
Ø găurii D ₁	12,5 mm
L ₂	5 mm
Lungime activă dimensiune A	250 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare