

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M×lungime L1: M12X231****Date comandă**

Numărul de comandă	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:****Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.****Aplicație:**

Pentru montarea cu filet a frezei cu fixare.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø găurii D <sub>1</sub>	12,5 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Lungime activă dimensiune A	250 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Filet M	M12×231
Lungime utilă L <sub>1</sub>	231 mm
Ø exterior D	44 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare