

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, Ø dorn d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303015 40
GTIN	4045197944931
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului, mărită.**

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Cu **4** orificii ale canalului de răcire.

**Avantaj:**

Tendență de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	40 mm
Ø exterior D	89 mm

## Fișă de date

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø de prindere D <sub>1</sub>	40 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj