

Garant**Cuțit de strunjit tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SCLCR/L 2020X09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 86 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269028 28

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 28
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020X09
Lungimea totală L	86 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15