

Garant**Cuțit de strunjit tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SCLCR/L 1616X09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Lățimea funcțională L_4 : 20 mm

Lungime cap L_1 : 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269028 28

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	27 mm
Cod ISO Suport	SCLCR/L 1616X09
Lățimea funcțională L_4	20 mm
Mărimea plăcuței	9 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 28
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală L	74 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15