

Garant**CNMM 160624, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160624 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmbător de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	SR
Rază la colț	2,4 mm

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160624
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire