

Garant
CNMM 160624, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160624 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SR

 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm

 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	uşor întreruptă
Rază la colţ	2,4 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura

Sfărâmatore de așchii	SR
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire