


**Garant****SCMT 120404, Categorie: HB7020**

## Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Clasa articolului	21G

## Descriere

SCMT 120404 HB7020 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7020  
Sfărâmător de aşchii: SS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

## Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire