

Garant**SCMT 120408, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260750 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197948496 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

SCMT 120408 HB7010-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Categorie | HB7010-1 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 150 - 500 m/min |
| Materialul sculei | Carbura |
| Sfărâmător de aşchii | SS |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Avans f | 0,05 - 0,2 mm/rot |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SCMT 120408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |