

Garant**SCMT 120404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7035-1 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de așchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7035-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire