


Garant
SCMT 120408, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120408 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: HB7035-1
 Sfărâmător de aşchii: SS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1

Sfărâmat	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire