

**Garant****TNMG 160412 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,2 mm
Avans $f$	0,25 - 0,45 mm/rot
Sfărâmător de așchii	WSM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160412
Numărul de schimbări / tășuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire