

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7020
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,3 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	WSM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire