

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, MF: M72X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130020 M72X0,5
GTIN	4062406026127
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice  
Comandă minimă: 1 bucată  
Execuție specială - este exclusă returnarea  
Tip de filet: M  
Materialul sculei: HSS  
Standard: DIN 2184  
Clasa de toleranță: ISO 1 4H  
Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX  
Clasa de toleranță: ISO 2 6H  
Pas filet: 0,5 mm  
Lungimea totală L: 160 mm  
Ø cozii D<sub>s</sub>: 50 mm  
Pătrat coadă □: 39 mm  
Ø găurii de centrare: 71,5 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	160 mm
Pas filet	0,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	8
Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Standard	DIN 2184

Pătrat coadă □	39 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Adâncimea filetului	108 mm
Ø Filet	72 mm
Materialul sculei	HSS
Ø găurii de centrare	71,5 mm
Număr de dinți Z	8
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M72×0,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod