

**Garant****CCMT 060204 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1 mm
Avans $f$	0,15 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	WSS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire