

Garant**DNMG 150404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire