

Garant**DNMG 150404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire