

Garant**Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	338460 10
GTIN	4045197953179
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Execuție lungă.**
- **Transmiterea momentului de rotație se realizează prin pătrat.**
- **Capătul anterior al prelungirii este prevăzut cu un dispozitiv de schimbare rapidă.**
- **Capătul posterior al prelungirii corespunde DIN, astfel încât prelungirea să poată fi prinsă și în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

Avantaj:

- **Schimbare cu economie de timp și precizie de re poziționare a tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.**
- **Aproape orice combinație de prelungitoare datorită diametrelor identice D_3 resp. pătratului de antrenare K_2 .**

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau pentru bușe elastice ER pentru tarod cu pătrat.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing cozii filetate d_2	12 mm
Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M16
Prelungitor $\varnothing D_4$	20 mm
Prelungitor L_3	145 mm
Prelungitor L_2	45 mm
\varnothing prelungitorului D_3	12 mm
Prelungitor K_2	9 mm
Tip produs	Prelungitor