

Garant

Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/8mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 100/8
GTIN	4045197953636
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

Notă:

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø tăişului D _c	100 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D _{max}	112,2 mm

Ø orificiu prindere	32 mm
Număr de dinți Z	8
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0