

Garant

Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 160/12mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 160/12
GTIN	4045197953681
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei. Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare și fără răcire interioară.

Notă:

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø tăişului D_c	160 mm
Ø exterior maxim D_{max}	172,3 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Număr de dinți Z	12
Ø orificiu prindere	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP