

**Garant**

**Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 125/12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 125/12
GTIN	4045197953674
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

**Notă:**

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Ø tăişului D <sub>c</sub>	125 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	63 mm
Ø exterior maxim D <sub>max</sub>	137,3 mm

Număr de dinți Z	12
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP