

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
42/3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Clasa articolului	210

Descriere**Descriere:**

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiș special.

Deosebit de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Utilizabilă și pentru semifiniție.

Eficiență a costurilor datorită plăcuței amovibile cu 5 tăișuri.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2,2 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø D_3	22,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 10T5..

Ø tăişului D _c	42 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP