

Garant

Freză cilindro-frontală din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de așchii TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	203108 16
GTIN	4045197954190
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Freză ultraperformantă cu **tăișuri divizate inegal și pas inegal al spiralei**. Rezistență optimizată la rupere la încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

Sfărâmătoare de așchii pentru ruperea controlată a așchiilor.

Notă:

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

$a_{e max} = 0,03 \times D$ pentru prelucrare TPC.

Toleranță Ø nominal: f8

Număr de dinți Z: 7

Unghiul elicei: 40 grad

Direcția de așchiere: Orizontal și înclinat

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Calitatea echilibrării cu coadă: G 2,5 cu HB

Număr de dinți Z: 7

Lungimea tăișului L_c : 80 mm

Lungimea totală L: 136 mm

Ø cozii D_s : 16 mm

Lățimea teșiturii la 45°: 0,32 mm

Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm²: 0,057 mm

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	16 mm
Lungimea tăișului L_c	80 mm
Unghiul elicei	40 grad

Toleranță Ø nominal	f8
Ø cozii D _s	16 mm
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HB
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Grosime la centru h _{max} pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm ²	0,057 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,32 mm
Lungimea totală L	136 mm
Număr de dinți Z	7
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,03×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		