

Garant
GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm

Date comandă

Numărul de comandă	204015 8
GTIN	4045197954503
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Pentru **operații de finisare**.

Geometrie specială pentru eliminarea optimă a așchiilor.

Stabilitate proprie și silențiozitate ridicată datorită danturii divizate inegal.

Pentru frezarea de finisare pe contur.

Se recomandă pentru prelucrarea titanului și a aliajelor titanului.

Notă:

Ascuțire posibilă începând de la $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$.

$a_{e \max} = 0,1 \times D$

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	7
Toleranță Ø nominal	f8
Lungimea tăișului L_c	24 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghiul elicei	45 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,058 mm

Lungimea totală L	68 mm
Direcția de așchiere	orizontal
Unghi teșitură	90 grad
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	S
GG(G)	recomandat	300 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer	recomandat
Servicii	
Coadă Tip HB	129100 HB