

**Garant****Mandrină de filetare cu schimbare rapidă, BT 40, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Clasa articolului	31M

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

**Notă:**

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 93 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	93 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	31 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă