

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 18/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Răcire interioară	da
$\varnothing D_2$	13 mm
Filet de prindere M	M8
$\varnothing$ tăișului $D_c$	18 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,82 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	25 mm

Frezare circulară a găurii $a_p$	0,3 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	28 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219799 1