

**Mașină de măturat, Denumirea producătorului: SW250****Date comandă**

Numărul de comandă	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Mașini manuale de măturat cu perii laterale reglabile, fără alte scule necesare, cu cilindri centrali de măturare, pentru curățare optimă chiar și pentru tipuri diferite de sol.

Aționare manuală, **recipient colector mare, cadru anticoroziv pentru durabilitate îndelungată** și manetă rabatabilă.

Recomandată pentru interior și exterior.

Aplicație:

Pentru pardoseli dure și pentru covoare de pardoseală. Ideală pentru măturarea frunzelor, murdăriei uscate în cantități mici, capacelor metalice de sticle, mucerilor de țigară etc.

Livrare:

Mașină manuală de măturat, cilindru central de măturare, perii laterale, filtre integrate. Cilindru central de măturare și două perii laterale.

Descriere tehnică

Putere teoretic pe suprafață	3680 m ² /h
Volum recipient	38 l
Lungime	1470 mm

Lățime de lucru cu perii laterale	920 mm
Lățime	920 mm
Denumirea producătorului	SW250
Greutate	20 kg
Înălțime	1120 mm
Tip produs	Mașină de măturat