

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, MF: M76X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130020 M76X0,75
GTIN	4062406026288
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: M
Materialul sculei: HSS
Standard: DIN 2184
Clasa de toleranță: ISO 1 4H
Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță: ISO 2 6H
Pas filet: 0,75 mm
Lungimea totală L: 160 mm
Ø cozii D_c: 50 mm
Pătrat coadă □: 39 mm
Ø găurii de centrare: 75,25 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	8
Ø găurii de centrare	75,25 mm
Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	39 mm
Standard	DIN 2184
Lungimea totală L	160 mm
Ø Filet	76 mm
Pas filet	0,75 mm
Număr de dinți Z	8
Adâncimea filetului	114 mm
Ø cozii D _s	50 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M76×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod