

**Mașină de măturat, Denumirea producătorului: SW200****Date comandă**

Numărul de comandă	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Mașini manuale de măturat cu perii laterale reglabile, fără alte scule necesare, cu cilindri centrali de măturare, pentru curățare optimă chiar și pentru tipuri diferite de sol.

Acționare manuală, **recipient colector mare, cadru anticoroziv pentru durabilitate îndelungată** și manetă rabatabilă.

Recomandată pentru interior și exterior.

Aplicație:

Pentru pardoseli dure și pentru covoare de pardoseală. Ideală pentru măturarea frunzelor, murdăriei uscate în cantități mici, capacelor metalice de sticle, mucerilor de țigară etc.

Livrare:

Mașină manuală de măturat, cilindru central de măturare, perii laterale, filtre integrate. Cilindru central de măturare și perii laterale.

Descriere tehnică

Greutate	19,5 kg
Lungime	1470 mm
Lățime	850 mm

Denumirea producătorului	SW200
Lățime de lucru cu perii laterale	700 mm
Volum recipient	38 l
Înălțime	1120 mm
Putere teoretic pe suprafață	2800 m ² /h
Tip produs	Mașină de măturat