

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M88X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130021 M88X1,5
GTIN	4062406028909
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 2184
Număr de dinți Z	10
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	39 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Adâncimea filetului	132 mm
Pas filet	1,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX

Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø Filet	88 mm
Ø găurii de centrare	86,5 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M88×1,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod