

Garant
Freză toroidală din carbură, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/2,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	206071 12/2,5
GTIN	4045197958549
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Cu **strat de acoperire DLC sp²** de cea mai nouă generație.

Cu **ascuțire cu unghi de așezare dublu detalonat, raze ale muchiilor așchietoare.**

Stabilitate ridicată datorită **miezului întărit.**

Toleranță: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare prin copiere în aluminiu cu așchii scurte	0,079 mm
Unghiul elicei	30 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	120 mm
Raza la colț R_1	2,5 mm
Lungimea tăișului L_c	12 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	75 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø de degajare D_1	11 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăișului D_c	12 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,07 mm

Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Tip	W
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză toroidală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	160 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	120 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	150 m/min	N
PE-HD	recomandat	100 m/min	N
PA 66	recomandat	120 m/min	N
PEEK	recomandat	100 m/min	N
PF 31	recomandat	90 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	110 m/min	N
POM GF25	recomandat	100 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	90 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	90 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	100 m/min	N
Cu	recomandat	100 m/min	N

CuZn	recomandat	120 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		
Servicii			
Coadă Tip HB		129100 HB	