

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, TiN, MF: M56X2****Date comandă**

Numărul de comandă	130025 M56X2
GTIN	4062406029906
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10

Număr caneluri de pretensionare	6
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	84 mm
Standard	DIN 2184
Pas filet	2 mm
Număr de dinți Z	6
Ø găurii de centrare	54 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø Filet	56 mm
Ø cozii D _s	40 mm
Pătrat coadă □	32 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M56×2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod