

**Mandrină de filetare cu schimbare rapidă M6 – M20, Ø cozii d: 30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319447 30 |
| GTIN | 4045197959676 |
| Clasa articolului | 32P |

Descriere**Execuție:**

Compensare elastică a lungimii, ușurință în funcționare datorită bușei de ghidaj pe bile.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accesorii opționale:

Capete cu schimbare rapidă Cod 335420 – 335620.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø cozii d ₁ | 30 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 |
| Lungime activă L | 86 mm |
| Compensarea lungimii presiune | 12 mm |
| Compensarea lungimii cursă | 12 mm |
| Ø exterior mandrină D | 54 mm |
| Tip produs | Mandrină de filetare VDI |

