

**Mandrină de filetare cu schimbare rapidă M3 – M12, Ø cozii d: 30mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319445 30     |
| GTIN               | 4045197959652 |
| Clasa articolului  | 32P           |

**Descriere****Execuție:**

Compensare elastică a lungimii, ușurință în funcționare datorită bușei de ghidaj pe bile.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accesorii opționale:**

**Capete cu schimbare rapidă** Cod 335420 – 335620.

**Descriere tehnică**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø cozii d <sub>1</sub>        | 30 mm                    |
| Cod de culoare fixare VDI     | VDI 30                   |
| Lungime activă L              | 61,5 mm                  |
| Compensarea lungimii presiune | 7 mm                     |
| Compensarea lungimii cursă    | 7 mm                     |
| Ø exterior mandrină D         | 38 mm                    |
| Tip produs                    | Mandrină de filetare VDI |

