

**Mandrină de filetare cu schimbare rapidă M6 – M20, Ø cozii d: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319447 40
GTIN	4045197959683
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

Compensare elastică a lungimii, ușurință în funcționare datorită bușei de ghidaj pe bile.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accesorii opționale:

Capete cu schimbare rapidă Cod 335420 – 335620.

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Ø cozii d ₁	40 mm
Lungime activă L	86 mm
Compensarea lungimii presiune	12 mm
Compensarea lungimii cursă	12 mm
Ø exterior mandrină D	54 mm
Tip produs	Mandrină de filetare VDI

