

**Garant****Teșitor 75°, neacoperită, Ø exterior Dc: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150425 20
GTIN	4045197959539
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc. Vârful teșitorului și circumferința sunt detalonate pentru o prelucrare ușoară la adâncimi mari. Astfel, la teșire se obține **aceeași tăietură fără vibrații**, la fel ca și la debavurare.

**Descriere tehnică**

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rot
Lungimea totală L	63 mm
Număr de dinți Z	3
Ø exterior	20 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	75 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		