

**Garant****Teșitor HSS 100°, neacoperită, Ø exterior DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150023 25
GTIN	4045197959607
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Pentru teșirea și debavurarea ușoară și fără vibrații.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc.

**Descriere tehnică**

Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rot
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	5 mm
Lungimea totală L	65 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Ø exterior	25 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	100 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		