

**Garant**

**Cuțit de mortezat profiluri pentru plăcuțe pătrate Ø DS 32 mm, începând cu pătrat: 19mm**


**Date comandă**

Numărul de comandă	290334 19
GTIN	4045197965455
Clasa articolului	29K

**Descriere**
**Notă:**

- La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.
- La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	89 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	10,25 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	18,975 mm
Șurub	290399 3
Recomandat pentru deschidere pătrată	19 - 27 mm
Ø cozii	32 mm
Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	18 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

