

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M51X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M51X0,75
GTIN	4062406018047
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	32 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	127,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX

Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø cozii D _s	40 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø găurii de centrare	50,25 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	51 mm
Pas filet	0,75 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M51×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod