

**Garant****Disc în evantai (ZA), Ø 50,8 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	554032 60
GTIN	4045197966735
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Minidiscurile în evantai** cu lamele desfăcute oferă, în comparație cu discurile obișnuite de șlefuit o **durabilitate mai mare**, o **manifestare mai flexibilă la șlefuit** și o **suprafață finisată mai uniform** (rugozitate) până la limita de uzură.

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Structură plată, compactă a lamelelor pentru **prelucrarea cordoanelor de sudură** și pentru **lucrări de debavurare**.

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** este prezentat începând de la Codul 573510.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	50,8 mm
Granulație	60
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	19100 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		