

**Garant****Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, INOX, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563272 115
GTIN	4045197967442
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Tip special pentru **INOX**.

**Model ultraperformant** nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**.

Grosimea redusă a discului permite tăierea **foarte rapidă și fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

**Specificație:**

**A60R-BF.**

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	115 mm
Descrierea formei	drept
Specificație	A60R-BF
Ø găurii	22,23 mm

Lățimea discului	1 mm
Pentru grosimile materialelor	3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		