

**Dispozitiv de extragere a șuruburilor cu tăiș dublu și vârf de punctator., Tip: 3****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082861 3 |
| GTIN | 4049002020896 |
| Clasa articolului | 04D |

Descriere**Execuție:**

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicație:

Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Adaptat pentru :

Oțel călit. Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Ø găurii prelabile: 6,4 mm

Recomandat pentru șuruburi / bolțuri: M10 – M12

Recomandat pentru: oțel călit

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Recomandat pentru șuruburi / bolțuri | M10 – M12 |
| Ø găurii prelabile | 6,4 mm |
| Tip | 3 |
| Recomandat pentru | oțel călit |
| Tip produs | Extractor pentru șuruburi |