

**Disc de debitat SGP STEEL FOARTE ÎNGUST, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563440 115
GTIN	4007220103890
Clasa articolului	55T

**Descriere****Execuție:**

**Disc de debitat ultraperformant** extrem de subțire, pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă și dirijare confortabilă, ergonomică a tăișului. Capacitate mare de încărcare, putere de tăiere foarte ridicată și durabilitate excelentă.

**Specificație:**

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	drept
Ø discurilor	115 mm
Lățimea discului	1 mm
Ø găurii	22,23 mm
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Unghi de așezare recomandat	90 grad

Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		