

Garant
Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M22X1

Date comandă

Numărul de comandă	130015 M22X1
GTIN	4062406019648
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10

Adâncimea filetului	55 mm
Lungimea totală L	140 mm
Standard	DIN 376
Pas filet	1 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Ø Filet	22 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	21 mm
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	14,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M22×1
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod