



Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M18FHZ



Date comandă

Numărul de comandă	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator pentru lucrări în locuri greu accesibile.

- **Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse și protecție la suprasarcină.**
 - **Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.**
- Cu motor performant **POWERSTATE™**, fără perii.
- **REDLINK PLUS™ Sistem electronic cu protecție digitală la suprasarcină pentru o putere mai mare.**
 - **REDLITHIUM-ION™ Acumulator cu monitorizarea individuală a celulelor, ceea ce asigură o durabilitate îndelungată.**
 - **22 mm lungimea cursei și 3000 min⁻¹ pentru un control maxim.**
 - **Sabot basculant de ferăstrău, ce permite optimizarea poziției de tăiere.**

Livrare:

Cu geantă de transport HD Box, 2x acumulator 18 V, încărcător rapid și pânză de ferăstrău.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune

Milwaukee Tip HB 18 V

Ambalaj	Geantă de transport
Denumirea producătorului	M18FHZ-502X
Număr de curse	0 - 3000 min ⁻¹
Greutate	2,6 kg
Particularitate	FIXTEC, LED
Capacitate acumulator	5 Ah
Vibrație maximă conform EN	9,9 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Lungimea cursei	22 mm
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18